

Schwungvoller Auftritt mit Profil



Gesamtübersicht und Einsatzmöglichkeiten des ATLAS-Systems

- ① Türschild
- ② Wandwegweiser
- ③ Etagen-, Geschosswegweiser
- ④ Ebenenkennung
- ⑤ Fluchtwegplan
- ⑥ Deckenschild
- ⑦ Wandausleger
- ⑧ Tischaufsteller
- ⑨ Infopoint
- ⑩ Hauptwegweiser freistehend/wandmontiert
- ⑪ Fahrstuhlschild
- ⑫ Digitales Anzeigesystem
- ⑬ Pylon indoor/outdoor
- ⑭ Schaukasten / Vitrine, indoor/outdoor



Türschild
 schon als kleines Tür-
 schild bringt ATLAS
 seine Vorzüge voll zur
 Entfaltung.

**Rundum markant,
 durch und durch flexibel.**

Mit ATLAS präsentiert sich Ihnen ein starkes Leitsystem mit markanter Form und breitem Spektrum für den individuellen Einsatz:


- Schwungvoll gewölbtes, konvexes Profil mit Abschlusskappen aus eloxiertem Aluminium.
- Hochwertige Abdeckung aus satiniertem PVC.
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton.
- Einfacher Austausch von Informationsträgern mit Hilfe eines Saugers.
- Umfangreiches Programm an Wandschildern, Wandauslegern, Deckenschildern und Aufstellern.
- Problemlose Montage.

Alles für einen markanten Auftritt und ein Höchstmaß an Flexibilität – mit ATLAS.





Wandschild
Eindeutig richtungsweisend, flexibel einsetzbar – der Wandwegweiser von ATLAS.



Etagenwegweiser
Komplexer Überblick auf einen Blick.





Etagenkennung
Da sieht man gleich: Hier ist man richtig.



Fluchtwegschild
Markanter Schwung zur Sicherheit.

Deckenschild
Flexibilität auch von der Decke: ATLAS ist für alle Informationsinhalte gut.



Wandausleger
Quer zur Lauf- richtung, unübersehbar informativ.




Tischaufsteller
Auch im Kleinformat ganz groß.




HEUTE

Informations-
veranstaltung
zum Thema
**Herzinfarkt-
Vorbeugung**
10.00 Uhr,
großer Sitzungssaal,
Haus A

Info-Point
Aktuelles und Wichti-
ges – schwungvoll
aus dem Stand
serviert.





Hauptwegweiser
Übersichtlich, flexibel,
durch einfaches Handling
immer auf dem
neuesten Stand.





Gebäudeübersicht



Impressum

Geschäftsleitung	Dr. Theo Reuschenberg
Chefarzt Chirurgie Ltd. Oberarzt	Dr. Alfred Meier Dr. Christoph Bering
Chefarzt Herztransplantation Ltd. Oberarzt	Dr. Leon Richter Dr. Hugo Schmidt
Chefarzt Kardiologie Ltd. Oberarzt	Dr. Michael Kuhn Dr. Maria Oberhäus
Pflegedienstleitung	Hedwig Müller / Ulla Grune
Qualitätsmanagement	Michaela Viersen

2. OBERGESCHOSS

Haus A	Geschäftsleitung Personalbüro
Haus B	Reha-Zentrum Sporträume
Haus C	Kardiologie / Dr. M. Kuhn / Dr. M. Oberhäus Station C02 / Zi. C.001 - C.036

1. OBERGESCHOSS

Haus A	↑ Verwaltung Sitzungsräume
Haus B	← Chirurgie / Dr. A. Meier / Dr. C. Bering Station Boz / Zi. B.001 - B.024
Haus C	→ Herztransplantation / Dr. L. Richter / Dr. H. Schmidt Station C02 / Zi. C.001 - C.036

ERDGESCHOSS

Haus A	Haupteingang / information Pflegedienstleitung
Haus B	Personal-Cafeteria / Krankenhaus-Küche Patienten- und Besucher-Café
Haus C	Notfall-Ambulanz Station A01 / Zi. A.001 - A.036



Formatübersicht

Einlegerformat (b x h)

Art.-Nummer

Wandschild

117 x 120 mm (120er Profil)	AT117120
117 x 150 mm	AT117150
117 x 210 mm	AT117210
117 x 297 mm	AT117297
117 x 420 mm	AT117420
117 x 594 mm	AT117594
117 x 840 mm	AT117840
147 x 120 mm (150er Profil)	AT147120
147 x 150 mm	AT147150
147 x 210 mm	AT147210
147 x 297 mm	AT147297
147 x 420 mm	AT147420
147 x 594 mm	AT147594
147 x 840 mm	AT147840
210 x 120 mm (210er Profil)	AT210120
210 x 150 mm	AT210150
210 x 210 mm	AT210210
210 x 297 mm	AT210297
210 x 420 mm	AT210420
210 x 594 mm	AT210594
210 x 840 mm	AT210840
297 x 120 mm (297er Profil)	AT297120
297 x 150 mm	AT297150
297 x 210 mm	AT297210
297 x 297 mm	AT297297
297 x 420 mm	AT297420
297 x 594 mm	AT297594
297 x 840 mm	AT297840
420 x 120 mm (420er Profil)	AT420120
420 x 150 mm	AT420150
420 x 210 mm	AT420210
420 x 297 mm	AT420297
420 x 420 mm	AT420420
420 x 594 mm	AT420594
420 x 840 mm	AT420840
594 x 120 mm (594er Profil)	AT594120
594 x 150 mm	AT594150
594 x 210 mm	AT594210
594 x 297 mm	AT594297
594 x 420 mm	AT594420
594 x 594 mm	AT594594
594 x 840 mm	AT594840
840 x 120 mm (840er Profil)	AT840120
840 x 150 mm	AT840150
840 x 210 mm	AT840210
840 x 297 mm	AT840297
840 x 420 mm	AT840420
840 x 594 mm	AT840594
840 x 840 mm	AT840840

Türschild (frei/besetzt)

147 x 150 mm (mechanisch)	AT147150FBME
147 x 150 mm (elektronisch)	AT147150FBEL

Einlegerformat (b x h)

Art.-Nummer

Wandausleger (beidseitig)

147 x 150 mm	AT147150WA
210 x 210 mm	AT210210WA

Deckenschild (beidseitig)

594 x 117 mm	AT594117DS
594 x 147 mm	AT594147DS
594 x 210 mm	AT594210DS
840 x 117 mm	AT840117DS
840 x 147 mm	AT840147DS
840 x 210 mm	AT840210DS
Edelstahldeckenhalter zylindrisch, 15 mm Ø im Set zu 2 Stück	VIB15D

Tischaufsteller

147 x 60 mm	AT14760TA
-------------	-----------

Infopoint

297 x 420 mm	AT297420IP
--------------	------------

Zubehör

Bezeichnung

Art.-Nr.

Software	ID1140
VE Einleger blanko DIN A 4 vorgestanzt auf 117/210 mm 100 Blatt	AT117210PEVE
VE Einleger blanko DIN A 4 vorgestanzt auf 147/150 mm 100 Blatt	AT147150PEVE
Dübel und Schrauben für Wandschilder im Set zu 4 Stück	BEMSET4
Sauger 50 mm Ø mit Griff	BE100-5060GR
Reinigungs- und Pflegemittel Sprühflasche 500 ml	AVRP500ML

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

Befestigung

Wandschild

Direktbefestigung durch Profilbohrungen

Wandausleger

mit Metallhalterung RAL 9007

Deckenschild

mit Edelstahlseil kunststoffummantelt und Schlaufe;
als Option zylindrische Edelstahldeckenhalter erhältlich

Tischaufsteller

mit Metallfuß RAL 9007 und schwarzer Filzunterlage

Infopoint


mit Standfuß aus Metall, RAL 9007, 1500 mm hoch

Zubehör

Software


Das Handling unserer Software zur Beschriftung der Schilder bis zu einem Format von DIN A 3 ist sehr einfach. Dennoch empfiehlt es sich, die grafische Gestaltung und Erstbeschriftung durch unsere Grafiker zu übernehmen zu lassen. Auf Wunsch kann dieser Datenbestand dann direkt zur Software mitgeliefert werden.

Mit dieser Software lassen sich schnell und problemlos Änderungen durchführen, so dass Ihre Beschilderung immer aktuell ist.




Einleger

Zur einfachen Erstellung neuer Schildeinlagen liefern wir Ihnen vorperforierte Kartoneinlagen aus hochweißem Papier 160 g.



Sauger


Mit dem Sauger kann die Abdeckscheibe problemlos entfernt und wieder eingesetzt werden.



Montageanleitung

So einfach lässt sich
ATLAS montieren:

1. Mit dem Sauger die Abdeckscheibe und den Einleger aus dem Behälter entfernen.
2. Behälter an der Wand befestigen.
3. Abdeckscheibe und Einleger als Sandwich einlegen.



Pflegehinweis

Mit ATLAS lange glänzen.

Damit unser System ATLAS möglichst lange bei Ihnen glänzen kann, sollten Sie folgende Pflegehinweise beachten:

- Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Auf gar keinen Fall Reinigungsmittel mit Benzin- oder Spirituszusätzen sowie oberflächenangreifende Mittel, die mit PMMA (Acrylglas) reagieren, verwenden.

Zur optimalen ATLAS-Pflege empfehlen wir unser speziell für Kunststoff entwickeltes Reinigungsmittel – antistatisch, pflegend und ohne die Gefahr von Spannungsrissen.

